



49353

## Gestionnaire énergie simplifié pour chauff élec 1 zone sur 7 jours 230V

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Fonctions

Réserve de marche en années 0

Avec synchronisation réseau Non

Avec synchronisation quartz Non

#### Équipement

Précision de marche par jour 1 s

Avec un programme à impulsions Non

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier Oui

Programme hebdomadaire Oui

Programme annuel Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +45 °C

#### Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 52,5 mm

Profondeur 65 mm