

# WXD003N

Enjoliveur VMC gallery 2 modules night



## More Information

Unité	PCE
EAN	3250617195706
Statut des ventes	3C
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Aspect de la surface	mat satiné
Composition	autre
Profondeur	8 mm
Hauteur	44.6 mm
Indice de protection IP	IP21
Couleur	noir intense
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Matière	polycarbonate (PC)
Mode de fixation	clipsé
Nombre de postes	1
Température de service	-10/35 °C
Température de fonctionnement	-10/35 °C

Température de stockage	-10/50 °C
Directive européenne WEEE	non concerné
Mots clés	gallery ; Enjoliveur ; Touche ; Enjoliveur couleur ; Touche couleur
Série	gallery
Nombre de modules	2M
Type de traitement de surface	laqué
Largeur	44.7 mm
Intègre porte étiquette transparent	Non