

WXF080

Volet roulant connecte gallery



- Architecture
 - Mode de fixation encastré
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée 50 Hz
 - Tension nominale 230 V
- Matières
 - Matière polycarbonate (PC)
- Installation, montage
 - Mode de fixation Montage frontal
- Connexion
 - Section de raccordement en câble souple 1,5 / 2,5mm²
 - Section de raccordement en câble rigide 1,5 / 2,5mm²
 - Type de connexion Raccordement à vis
- Sécurité
 - Indice de protection IP IP20