

KDN263B

Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M



- Architecture
 - Nombre de pôles
2 P
- Tension
 - Tension maxi d'utilisation
400 V
- Dimensions
 - Longueur
1000 mm
- Matières
 - Couleur
gris
- Installation, montage
 - Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
Non
- Connexion
 - Section de raccordement en câble rigide
10 mm²
 - Adapté aux appareils avec connecteur neutre
Non
 - Type de connecteur
barre à fourche
 - Type de connexion
cage à vis / cage sans vis
- Configuration
 - Pas en module
2

- Standards
 - Directive européenne WEEE concerné