

SN316

PC 16A 2P+T Fr +voy

Architecture

Type de pôles	2P+T
---------------	------

Fonctions

Fonction Interrupteur principal	Non
Protection différentielle intégrée	Non
Protection contre les surtensions	Non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	voyant lumineux
-----------------	-----------------

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension nominale	250V

Dimensions

Profondeur produit installé	61 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	43.75 mm
Porte, couvercle	
Cadenassable	Non
Alimentation	
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
Equipement	
Commutateur marche/arrêt	Non
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Yes