

# WS122

Prise de courant double 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 4 modules Blanc



## More Information

Homologations	NFC 61314
Utilisable comme commutateur	Non
Logo de la marque	HAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Logo de la marque	HAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Fréquence assignée	50;60 Hz
Hauteur produit installé	45 mm
Courant assigné nominal	16 A
Indice de protection IP	21D
Marquage CE étiquette	0
Largeur produit installé	90 mm
Sans halogène	Yes
Profondeur produit installé	42.5 mm
Voyant lumineux	non
Tension nominale	250V
Version	FR
Unité	PCE

---

EAN	3250617081221
Statut des ventes	3C

---