

WS122E

Prise de courant double 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 4 modules Orange

Architecture

Mode de fixation	Goulotte d'installation
------------------	-------------------------

Fonctions

Fonction Interrupteur principal	Non
---------------------------------	-----

Protection différentielle intégrée	Non
------------------------------------	-----

Protection contre les surtensions	Non
-----------------------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Avec ou sans voyant	sans
---------------------	------

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
--------------------	----------

Tension nominale	250V
------------------	------

Intensité du courant

Courant de fuite mesuré	0 mA
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	42.5 mm
-----------------------------	---------

Hauteur produit installé	45 mm
--------------------------	-------

Dimensions (LLxllxhh)	90x45x42.5
-----------------------	------------

Largeur produit installé	90 mm
--------------------------	-------

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

Matières

Couleur RAL	RAL 2004 - Orangé pur
-------------	-----------------------

Matière	polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Aspect de la surface	mat
----------------------	-----

Type de traitement de surface	laqué
-------------------------------	-------

Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
------------------	--------

Connexion

Prise de phase	L1
----------------	----

Equipement

Commutateur marche/arrêt	Non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

Indice de protection IP	21D
-------------------------	-----

Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
------------------------	----------------

Sans halogène	Yes
---------------	-----
