

# WS123R

Prise de courant triple 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 6 modules Rouge

## Architecture

Mode de fixation	Goulotte d'installation
------------------	-------------------------

## Fonctions

Fonction Interrupteur principal	Non
Protection différentielle intégrée	Non
Protection contre les surtensions	Non

## Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

## Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

## Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

---

Intensité du courant

Courant de fuite mesuré 0 mA

---

Dimensions

Profondeur produit installé 42.5 mm

---

Hauteur produit installé 45 mm

---

Dimensions (LLxllxhh) 135x45x42.5

---

Largeur produit installé 135 mm

---

Porte, couvercle

Cadenassable Non

---

Matières

Couleur RAL RAL 3020 - Rouge signalisation

---

Matière polycarbonate (PC)

---

Aspect de la surface mat

---

Type de traitement de surface laqué

---

Installation, montage

Mode de fixation Clipsé

---

Connexion

Prise de phase L1

---

Equipement

Commutateur marche/arrêt Non

---

Standards

Homologations NFC 61314

---

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

---

Indice de protection IP 21D

---

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

---

Sans halogène Non

---