



Ecran tactile 7" Android

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	encastré
Fonction tactile	Oui
Fonction	Fonction Multi-Touch pour la connexion de plusieurs actionneurs, par ex. pour activer une fonction et régler simultanément une valeur de fonction
Manoeuvre des appareils de connexion selon IEC 60947-1 2.4	Déclenchement libre (commutateur mécanique avec déclenchement libre)
Affichage / Afficheur	convient à la visualisation domovea horizontale ; Tableau de signalisation et de commande avec afficheur TFT capacitif tactile au format 16:9, avec commande multitactile ; pour la visualisation du logiciel domovea et pour l'affichage de fonctions préconfigurées, de valeurs de mesure et de données
Débit de données Ethernet	10/100 Mbit/s
Puissance absorbée	< 10 W
Résolution ecran graphique	800 x 480 px
Ecran	non
Matière	verre
Composant	Microphone et haut-parleur avec suppression de l'écho
Type d'interface	Ethernet
champ de marquage	Non
Intensité lumineuse	300 cd/m ²

Processeur	4 x 1.5 GHz
Éclairage	Éclairage de l'afficheur activable automatiquement par capteur de luminosité
Indice de protection IP	IP20
Composition	Element de commande
Gamme design principale	KNX