

53032

Emetteur mobile intérieur Sanfil 1 canal 2 boutons poussoirs



Architecture

Nombre de touches 2

Connectivité

Modulation AM / FM AM

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh) 51 x 18 x 110 mm

Fréquence

Fréquence de transmission 40 MHz

Portée

Portée maxi 50m

Batterie

Autonomie batterie 7000 appuis

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Caractéristiques techniques 53-032

