

# WMV302N

## 1930 Interrupteur rotatif bipolaire pour store nuit



### Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

### Modèle

Type de commutation	avec position 0
---------------------	-----------------

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Tension nominale	250 V AC
Courant nominal	10 A

### Intensité du courant

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

### Matières

Couleur	nuit
Couleur	noir
Couleur RAL	RAL 8022 - Brun noir
Matière	Plastique + metal

### Caractéristiques techniques WMV302N

---

Aspect de la surface	brillant
----------------------	----------

---

Connexion

Type de raccordement	avec bornes à vis
----------------------	-------------------

---

Utilisation

Caractéristique de différenciation 2 - Ventes Bouton de réglage	
---	--

---

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---