

# TGM616D

Barre de pontage 6mm<sup>2</sup> 8 contacts pour TxM616D



## Architecture

Mode de fixation filetable

## Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 V

## Dimensions

Dimension nominale 114 mm

## Connexion

Section de conducteur 6 mm<sup>2</sup>

## Câble

Câblage pour un câblage facile d'actionneurs de commutation ; de store à 16;8 postes et 20;10 postes

## Equipement

Avec protection tactile Non

