

Fiche technique du produit

VU48ND

:hager



Coffret à encastrer, Volta, UPV, 4x12M, IP30, Version France

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	cloison creuse
Avec guide-câble	Oui
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Compatible avec Multimedia	Non
Tension nominale	400 V
Largeur dans les unités de division	12
Type de fermeture de la porte	Loquet
Cadenassable	Non
Type de couvercle	Avec découpe
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
Transparence de la porte	
Matière transparente de la porte	
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	blanc paloma
Matériaux corps châssis	matière plastique
Matière	matière plastique
Matériau de l'enveloppe	-
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	zingué
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Avec couverture	Non
Plaque de montage incluse	Oui
Avec serrure	Non
Accessoriable	Oui

Finition CEM	Non
Homologations	
Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	1994
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK05
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui