



52032



Projecteur halogène à économie énergie 400W avec détecteur infrarouge 140° blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection 140 - 140

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V +10%/-15%

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Matière Aluminium

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 50 °C

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

Éclairage

Plage de mesure de luminosité 5 - 2 000 lx

Installation, montage

Approprié pour montage dans paroi Oui

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK08

Dimensions

Longueur 27 000 mm

Largeur 20 mm