



52038



**Projecteur halogène à économie énergie 120W avec détecteur infrarouge 140° blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Détection**

Angle de détection 140 - 140

**Alimentation électrique**

Tension d'alimentation 230 V +10%/-15%

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Matière Aluminium

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 50 °C

**Commandes et indicateurs**

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

**Éclairage**

Plage de mesure de luminosité 5 - 2 000 lx

**Installation, montage**

Approprié pour montage dans paroi Oui

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK08

**Dimensions**

Longueur 200 mm

Largeur 15 mm