



52038



## Projecteur halogène à économie énergie 120W avec détecteur infrarouge 140° blanc

### Caractéristiques techniques

#### Détection

Angle de détection 140 - 140

#### Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V +10%/-15%

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Matière Aluminium

#### Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 50 °C

#### Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

#### Éclairage

Plage de mesure de luminosité 5 - 2 000 lx

#### Installation, montage

Approprié pour montage dans paroi Oui

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK08

#### Dimensions

Longueur 200 mm

Largeur 15 mm