



52121



Détecteur infrarouge évolué mural 140° anthracite

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Dimensions

Hauteur produit installé 2.5 m

Puissance

Puissance éclairage incandescent 2300 W

Alimentation

Tension d'alimentation 230V +10% / -15%

Détection

Angle de détection 140 °

Distance de détection frontale 16 m

Distance de détection latérale 12 m

Matières

Couleur anthracite

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité 5 / 1000 Lux

Installation, montage

Hauteur de montage maximum 2.5 m

Connexion

Type de bornier quick connect

Type de contact libre de potentiel

Configuration

Plage de temporisation 5s à 30 min

Équipement

Réglage par télécommande 52900

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Identification

Mots clés détecteur étanche mural anthracite noir