



52211



Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 200° Anthracite

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Fréquence assignée	50/60 Hz
Hauteur produit installé	2.5 m
Puissance éclairage incandescent	1500 W
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Angle de détection	200 °
Distance de détection frontale	16 m
Distance de détection latérale	16 m
Couleur	anthracite
Plage de mesure de luminosité	5 / 1000 Lux
Hauteur de montage maximum	2.5 m
Type de bornier	quick connect
Type de contact	Inter simple + neutre
Plage de temporisation	5s / 15min
Indice de protection IP	IP55

Mots clés

détecteur
étanche
mural
anthracite
noir