



52221



Détecteur infrarouge évolué mural 220° anthracite

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Mode de fixation | en saillie |
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| Hauteur produit installé | 2.5 m |
| Puissance éclairage incandescent | 2300 W |
| Tension d'alimentation | 230V +10% / -15% |
| Angle de détection | 220 ° |
| Distance de détection frontale | 12 m |
| Distance de détection latérale | 10 m |
| Couleur | anthracite |
| Plage de mesure de luminosité | 5 / 1000 Lux |
| Hauteur de montage maximum | 2.5 m |
| Type de bornier | quick connect |
| Type de contact | libre de potentiel |
| Plage de temporisation | 5s à 30 min |
| Réglage par télécommande | 52900 |
| Indice de protection IP | IP55 |

détecteur
étanche
mural
anthracite
noir

Mots clés