



Coffret étanche Vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Avec guide-câble	Oui
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Compatible avec Multimedia	Non
Tension nominale	400 V
Largeur dans les unités de division	48
Type de fermeture de la porte	Loquet
Cadenassable	Non
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
Transparence de la porte	
Matière transparente de la porte	
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	gris clair
Matériaux corps châssis	polystyrène
Matière	matière plastique
Matériau de l'enveloppe	
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Oui
Avec couverture	Non
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Non
Accessoriable	Oui

Finition CEM	Non
Homologations	
Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	1997
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK08
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui