

Fiche technique du produit

VD02T

:hager



Tableau fonctions audio&telecom

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	vissé
Avec guide-câble	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Compatible avec Multimedia	Non
Tension nominale	
Largeur dans les unités de division	13
Type de fermeture de la porte	
Cadenassable	Non
Type de couvercle	Fermé avec prédécoupe
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	sans
Transparence de la porte	
Matière transparente de la porte	
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	
Matériaux corps châssis	
Matière	matière plastique
Matériau de l'enveloppe	
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Avec couverture	Non
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Non
Accessoriable	Non
Finition CEM	Non

Homologations	
Directive européenne WEEE	
Classe de protection IEC-61140	II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Non
Résistance au choc	
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non