

FWK3991600VERZ

Goulotte zinguée résistante au feu L. 1000mm



Connectivité

Accessoires d'alignement

Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur intérieure	102 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	1000 mm
Largeur de goulotte	200 mm
Largeur intérieur	159 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	100 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 65

Porte, couvercle

Forme de couvercle

prémonté

Matières

Caractéristiques techniques FWK3991600VERZ

Couleur	zingué
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Matière	acier ; plâtre
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué
Câble	
Section intérieure / utile	16218 mm ²
Équipement	
Nombre de côtés résistant aux flammes	3
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Standards	
Test de tenue aux flammes DIN 4102 partie 1	I 90
Organisme de contrôle	Dortmund
Sécurité	
Classe de résistance au feu I - canal d'installation	90
Sans halogène	Oui
Poids	
Poids	17.8 kg