



56531

Kit thermostat d'ambiance programmable analog. radio sur 24h et récepteur mural

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Différentiel statique	0,3°C
Fréquence de transmission	433 MHz
Plage de réglage de la consigne	6 / 30 °C
Portée maxi	75m
Nbre- type de piles pour l'alimentation	2 x 1,5V LR6
Type de contact	1 inverseur
Nombre de pas de programmes	72
Finesse de programmation	10 mn
Cycle	journalier
Classe Ecodesign	1
