



M 6670 AGRAFE LFH 60090 ROUGE

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	serrage
Raccordement centralisé	Non
Avec guide-câble	Non
Protection contre les surtensions	Non
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	Non
Approprié pour parafoudre	Non
Fréquence assignée	
Résistant au cheminement	Non
Forme de couvercle	
Type de fermeture de la porte	
Type de couvercle	
Verrouillage de la porte	
Battant de porte	
type de couvercle	
Couleur	incoloré
Matériaux corps châssis	
Métal : nom de l'alliage	
Matière	PC-ABS
Matériau de l'enveloppe	
Groupe de matériau	plastique
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Mode de fixation	
Adapté à un usage extérieur	Non
Ajustable à la hauteur du conduit	Non
Ajustable à la largeur du conduit	Non
Type d'accessoires de montage	
Plaque de montage incluse	Non

Commutateur marche/arrêt	Non
Mise en oeuvre des agrafes	
Extension possible	Non
Homologations	
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classe de protection IEC-61140	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	
Indice de protection IP	
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	
Préservation de la fonction	