

52211

Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 200° Anthracite



Architecture

Mode de fixation en saillie

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50;60 Hz

Dimensions

Hauteur produit installé 2.5 m

Puissance

Puissance éclairage incandescent 1500 W

Alimentation

Tension d'alimentation 230V +10% ; -15%

Détection

Distance de détection frontale 16 m

Distance de détection latérale 16 m

Angle de détection 200 °

Matières

Couleur anthracite

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité 5 / 1000 Lux

Installation, montage

Hauteur de montage maximum 2.5 m

Connexion

Type de bornier quick connect

Type de contact Inter simple + neutre

Configuration

Plage de temporisation 5s ; 15min

Sécurité

Indice de protection IP IP55
