

WE001G

Interrupteur va-et-vient Essensya 10A à griffes



More Information

Homologations	EN 60669-1
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Logo de la marque	HAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Logo de la marque	HAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Fréquence assignée	50;60 Hz
Hauteur produit installé	70 mm
Courant assigné nominal	10 AX
Indice de protection IP	IP41
Marquage CE étiquette	A12_B5_CE_01.JPG
Marquage CE étiquette	1
Largeur produit installé	75 mm
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Matière	polycarbonate (PC)
Matière	polycarbonate

Mode de fixation	encastré
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre de touches	1
Code couleur RAL	9010
Profondeur produit installé	35 mm
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm ²
Température de fonctionnement	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Mots clés	appareillage mural ; encastré ; essensya ; interrupteur va et vient
Voyant lumineux	non
Couleur	blanc
Série	essensya
Type de traitement de surface	brillant
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Tension nominale	250V
Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	va et vient
Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Type de bornier	quick connect
Unité	PCE
EAN	3250617130011
Statut des ventes	3C