



Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	rail DIN symétrique
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Fréquence assignée	50 Hz
Couple de serrage	1,2Nm
Approprié pour montage apparent	Oui
Approprié pour montage encastré	Non
Section de raccordement en câble souple	4mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²
Commutateur marche/arrêt	Non
Protégé contre les court-circuits	Oui
Directive européenne WEEE	concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3	Catégorie 5
Indice de protection IP	IP20