

# WJA040

ateha Double Interrupteur Va et Vient ou poussoir associable

## Architecture

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de touches	2
Mode de fixation	en saillie

## Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

## Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

## Dimensions

Profondeur produit installé	28 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x32,2mm
Largeur produit installé	65 mm

## Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate PC;ABS
Matière	ABS
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	0,08 ; 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 04	
Indice de protection IP	IP31
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-10/50 °C