

WNA009B

Minuterie bouton rotatif Cubyko associable Blanc IP55



Architecture

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	76x76x58
-----------------------	----------

Matières

Couleur	composable blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Standards

Homologations EN 60669-1

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP55

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de stockage -50/50 °C
