

WNC001

Interrupteur va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55



Architecture

| | |
|---------------------------|---------------|
| Type de commande | Interrupteur |
| Type d'organe de commande | touche simple |
| Nombre de touches | 1 |
| Mode de fixation | vissé |

Commandes & indicateurs

| | |
|-----------------|-----|
| Voyant lumineux | non |
|-----------------|-----|

Principales caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|----------|
| Fréquence assignée | 50;60 Hz |
| Tension nominale | 250V |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 64 mm |
| Hauteur produit installé | 75 mm |
| Dimensions (LLxllxhh) | 76x76x61 |
| Largeur produit installé | 75 mm |

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Matières

Couleur complet gris

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière polypropylène

Matière mélange de matériaux

Type de traitement de surface matt

Connexion

Section de raccordement en câble rigide mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²

Type de connexion Quickconnect

Type de contact va et vient

Standards

Homologations EN 60669-1

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP55

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de stockage -50/50 °C
