

# WNC009B

Minuterie bouton rotatif Cubyko saillie Blanc IP55



## Architecture

Type de commande	Interrupteur
Mode de fixation	vissé

## Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

## Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

## Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	76x76x56
-----------------------	----------

## Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

## Matières

Couleur	complet blanc
---------	---------------

Matière	polypropylène
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	matt
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	va et vient
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-50/50 °C