



Contacteur 25A, 2F, 230V

Caractéristiques techniques

Type de commande	NA
Fréquence assignée	50 Hz
Type de Lampe	
P max. avec tubes fluo duo comp. série	
Couple de serrage	1,2Nm
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 / 10 mm ²
Type de douille	
Position des bornes	
Type de contact	2F
Type de connexion	cage à vis
Accessoriable	Oui
Avec curseur pour commutation manuelle	Non
commande sur place/manuelle	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP2X
Classe de protection	
Rigidité diélectrique distance bobine contact	
Rigidité diélectrique distance entre contact	
Tropicalisation/humidité/Exécution	