



Delesteur via TI 1 voie sortie contact - 1 entree

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Capacité

Nombre de modules 1

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Température de stockage/transport -20 - +60 °C

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 1 000 000

Dimensions

Hauteur 88,50 mm

Largeur 17,50 mm

Profondeur 60 mm

Courant électrique

Courant de fonctionnement 3,1 - 5,7 A

60001