



60001

## Delesteur via TI 1 voie sortie contact - 1 entree

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Température de stockage/transport -20 - +60 °C

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 1 000 000

#### Dimensions

Hauteur 88,50 mm

Largeur 17,50 mm

Profondeur 60 mm

#### Courant électrique

Courant de fonctionnement 15 - 60 A