



Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	
Avec pole de Neutre coupé	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Visualisation du défaut différentiel	
Avec indicateur de positions des contacts	Non
Avec indicateur de défaut	Non
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	
Fréquence assignée	50 Hz
Couleur	
Type de raccordement haut pour produits modulaires	
Couple de serrage	1,2Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	
Type de loquet bas pour produits modulaires	
Type de raccordement bas pour produits modulaires	
Démontabilité haute pour produits modulaires	Non
Démontabilité basse pour produits modulaires	Non
Monté d'usine	Non
position de montage du produit sous 360°	Oui
Section de raccordement en câble souple	4mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²
Type de contact	CA 10+1F SD 10+1F
Type de connexion	cage à vis
Accessoirable	Non
Intègère porte étiquette transparent	Non
Homologations	
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	

Type de protection différentielle	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	
Altitude	
Tropicalisation/humidité/Exécution	95% / 80°C