



### Prise double Cubyko verticale 2P+T encastré Blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé
Type ou normes de prises de courant	
Fonction Interrupteur principal	Non
Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Oui
Avec éclairage d'orientation	Non
Utilisable comme commutateur	Non
Protection contre les surtensions	Non
Prise inclinée ou inclinable	Non
Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans
Avec prise USB de charge	Non
Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Forme de couvercle	couvercle charnière
Cadenassable	Non
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
Couleur	encastré blanc
Métal : nom de l'alliage	
Matière	polypropylène (PP)
Matériau	
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	matt
Type de Lampe	
Mode de fixation	A vis
Type de montage	en encastré

Section de raccordement en câble souple	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Prise de phase	
Type de connexion	Quickconnect
Avec fusible fin	Non
Commutateur marche/arrêt	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	NFC 61314
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Sans halogène	Non
Isolé	Oui
Série	cubyko
Version	FR
Symbole WA	
Symbole WA	