

TXA230A

Gestionnaire d'énergie Kallysta KNX module de sortie maître (avec télé-info)



Architecture

Nombre de sorties	6
Système bus	KNX
Mode de fixation	clipsé

Tension

Tension d'alimentation du système	30V DC via le bus + 230V AC
-----------------------------------	-----------------------------

Puissance

P max. avec transfos électroniques	0 W
Puissance consommée	42 W
Puissance dissipée totale sous IN	42 W

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence	0 W
------------------------------------	-----

Connexion

Section de raccordement en câble rigide bornes 1 à 23	: 1,5 à 2,5mm ² ; bornes 2 à 20	: 0,2 à 1,5mm ²
Type de connexion	direct	

Caractéristiques techniques TXA230A

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de stockage -25/70 °C
