

# DSK50L25F10

Goulotte design 35x220 mm, blanc brillant, L=2500 mm



## More Information

Nombre de compartiments	1
Espacement horizontal des perforations	0 mm
Mode de fixation	en saillie
Matière	mélange de matériaux
Sans halogène	Yes
Longueur	2500 mm
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Nombre d'agrafes par mètre	3
Nombre de cloisons clipsables	0
Transparent	Non
Nombre de cloisons fixes	0
Section intérieure / utile	2800 mm <sup>2</sup>
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Mots clés	Goulotte Multimédia Design ; 1 compartiment ; Largeur 222 mm ; Longueur 2500 mm ; Blanc
Avec film de protection	Yes

Forme de couvercle	prémonté
Couleur	blanc
Hauteur de goulotte	38 mm
Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
Largeur de goulotte	222 mm
EAN	4012740831864
Unité	PCE
Statut des ventes	3C