

DSK50L6F20

Goulotte design 35x220 mm, noir brillant, L=625 mm



- Architecture
 - Mode de fixation en saillie
- Connectivité
 - Accessoires d'alignement Sans éclisses
- Dimensions
 - Hauteur de goulotte 38 mm
 - Longueur 625 mm
 - Largeur de goulotte 222 mm
 - Espacement horizontal des perforations 0 mm
 - Espacement vertical des perforations 90 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 12
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 12
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle prémonté
- Matières
 - Couleur

- noir
- Matière
 - mélange de matériaux
- Groupe de matériau
 - matériau mélanger
- Transparent
 - Non
- Type de traitement de surface
 - brillant
- Câble
 - Section intérieure / utile
 - 2800 mm²
- Equipement
 - Nombre de cloisons fixes
 - 0
 - Éclisses incluses
 - Yes
 - Nombre de cloisons clipsables
 - 0
 - Nombre de compartiments
 - 1
 - Nombre d'agrafes par mètre
 - 1
- Utilisation
 - Type produit cheminement de câble
 - Socle et couvercle
- Standards
 - Directive européenne RoHs
 - conformité volontaire
- Sécurité
 - Sans halogène
 - Yes
 - Résistant au rayonnement ultra-violet
 - Non