

FB6011007030

Goulotte 60x110,gris



More Information

Nombre de compartiments	1/2
Code couleur RAL	7030
Température ambiante	-5/65 °C
Homologations	EN50085-2-1
Mode de fixation	bottom punched
Matière	PVC
Sans halogène	Non
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Longueur	2000 mm
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	1
Transparent	Non
Nombre de cloisons fixes	0
Section intérieure / utile	5460 mm ²
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Mots clés	Goulotte de Distribution ; Cloisonnable ; Largeur 110 mm ; Hauteur 60 mm ; Gris RAL 7030
Avec film de protection	Non
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	gris
Hauteur de goulotte	61 mm
Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
Largeur de goulotte	110 mm
EAN	4012740100311
Unité	MTR
Statut des ventes	3C