

FB6015007030

Goulotte 60x150,gris



Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7030 - Gris pierre

Matière PVC

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile	7270 mm ²
----------------------------	----------------------

Equipement

Nombre de cloisons fixes	0
--------------------------	---

Nombre de cloisons clipsables	3
-------------------------------	---

Nombre de compartiments	1/4
-------------------------	-----

Nombre d'agrafes par mètre	2
----------------------------	---

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
---------------	-------------

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Sans halogène	Non
---------------	-----

Température

Température ambiante	-5/65 °C
----------------------	----------
