

LFF2003508014

Goulotte Liféa 20X35, sans agrafe, Marron

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 35 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur	marron
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	Non
Type de traitement de surface	non traitée
Câble	
Section intérieure / utile	440 mm ²
Équipement	
Nombre de cloisons fixes	0
Éclisses incluses	Non
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	0
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Non
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non