

LFF6023009010

Goulotte Liféa 60X230 RAL 9010 avec éclis. et 2 agrf./mètre



Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 230 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Transparent Non

Caractéristiques techniques LFF60230090101

Câble

Section intérieure / utile	10998 mm ²
----------------------------	-----------------------

Equipement

Nombre de cloisons fixes	0
--------------------------	---

Nombre de cloisons clipsables	3
-------------------------------	---

Nombre de compartiments	1/4
-------------------------	-----

Nombre d'agrafes par mètre	2
----------------------------	---

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
---------------	-------------

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Sans halogène	Non
---------------	-----

Température

Température ambiante	-5/65 °C
----------------------	----------
