

LFH4006009010

Goulotte LFH 40X60 RAL 9010 sans halogène

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 57 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 18 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 7

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières	
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Transparent	Non
Type de traitement de surface	non traitée
Câble	
Section intérieure / utile	1500 mm ²
Equipement	
Nombre de cloisons fixes	0
Éclisses incluses	Yes
Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Yes
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Température	
Température ambiante	-30/90 °C