

LFR2003509010T2

Goulotte flexible LFR 20x20mm en PVC blanc paloma



- Architecture
 - Mode de fixation
bottom punched
- Connectivité
 - Accessoires d'alignement
Sans éclisses
- Dimensions
 - Hauteur de goulotte
18 mm
 - Longueur
20000 mm
 - Largeur de goulotte
33 mm
 - Espacement horizontal des perforations
125 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
3
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
couvercle charnière
- Matières
 - Couleur
blanc paloma
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur
 - Matière

- PVC
- Groupe de matériau
plastique
- Transparent
Non
- Type de traitement de surface
non traitée
- Câble
 - Section intérieure / utile
700 mm²
- Equipement
 - Nombre de cloisons fixes
0
 - Éclisses incluses
Yes
 - Nombre de cloisons clipsables
0
 - Nombre de compartiments
1
 - Nombre d'agrafes par mètre
0
- Utilisation
 - Type produit cheminement de câble
Socle et couvercle
- Standards
 - Directive européenne RoHs
conformité volontaire
- Sécurité
 - Sans halogène
Non
 - Résistant au rayonnement ultra-violet
Non