

ATA205008014

Moulure ATA 20x50 Marron

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 52 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 6

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 6

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur	marron
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	Non
Type de traitement de surface	non traitée

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	69
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	51
Section intérieure / utile	900 mm ²

Equipement

Nombre de cloisons fixes	0
Éclisses incluses	Yes
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	2

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	Non
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non