



Prise de courant gallery 2P

Caractéristiques techniques

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2 P
Mode de fixation	clipsé
Fréquence assignée	50/60 Hz
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	NFC 61314
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Série	gallery
Composition	mécanisme