

FD32DN

Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées 72 modules



Architecture

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Profondeur produit installé 193 mm

Hauteur produit installé 600 mm

Largeur produit installé 550 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle Avec découpe

type de couvercle sans ; fermé

Matières

Couleur RAL 9010

Matériaux corps châssis matière plastique et tôle d'acier

Matériau de l'enveloppe autres

Equipement

Nombre de travée de large 1

Caractéristiques techniques FD32DN

Nombre de rails	3
Accessoirable	Oui
Standards	
Classe de protection IEC-61140 II	
Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Résistance au choc	IK07