

FD72DN

Coffret, VegaD 7 rangées 168 modules h1200



Architecture

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Profondeur produit installé 193 mm

Hauteur produit installé 1200 mm

Largeur produit installé 550 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle Avec découpe

type de couvercle sans ; fermé

Matières

Couleur RAL 9010

Matériaux corps châssis matière plastique et tôle d'acier

Matériau de l'enveloppe autres

Equipement

Nombre de travée de large 1

Caractéristiques techniques FD72DN

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Nombre de rails | 7 |
| Accessoirable | Oui |
| Standards | |
| Classe de protection IEC-61140 II | |
| Sécurité | |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Classe de protection | classe II |
| Résistance au choc | IK07 |