

FD22AN

Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie 2 rangées à compléter



Architecture

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Profondeur produit installé 193 mm

Hauteur produit installé 450 mm

Largeur produit installé 550 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle Avec découpe

type de couvercle sans ; fermé

Matières

Couleur RAL 9010

Matériaux corps châssis matière plastique et tôle d'acier

Matériau de l'enveloppe autres

Equipement

Nombre de travée de large 1

Caractéristiques techniques FD22AN

Accesso riable	Oui
-----------------------------	-----

Standards

Classe de protection IEC-61140 II

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

Résistance au choc	nicht schlagfest
--------------------	------------------
